

Fiche technique

Organe de commande

Art. n°: 63000703

AC-AN-F2J2

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Fonctions

| | |
|-----------|------------------------|
| Fonctions | Flexible, 2 directions |
| | Réglable, 2 directions |

Données mécaniques

| | |
|---|-----------------------------|
| Dimensions (l x H x L) | 30 mm x 22 mm x 44 mm |
| Poids net | 24 g |
| Type de fixation | Fixation traversante |
| Forme de l'organe de commande | Pair |
| Domaine d'application, organe de commande | Normal Duty |
| Orifices de montage | 90° par rapport au sens clé |
| Matériau | Inox |
| | Plastique |

Classification

| | |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279216 |
| ECLASS 8.0 | 27279216 |
| ECLASS 9.0 | 27272606 |
| ECLASS 10.0 | 27272606 |
| ECLASS 11.0 | 27272606 |
| ECLASS 12.0 | 27272606 |
| ECLASS 13.0 | 27272606 |
| ECLASS 14.0 | 27272606 |
| ECLASS 15.0 | 27272606 |
| ECLASS 16.0 | 27272606 |
| ETIM 5.0 | EC001487 |
| ETIM 6.0 | EC001487 |
| ETIM 7.0 | EC001487 |
| ETIM 8.0 | EC001487 |
| ETIM 9.0 | EC001487 |
| ETIM 10.0 | EC001487 |
| UNSPSC 26.08 | 39122221 |

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

