

## Fiche technique

## Câble de raccordement

Art. n°: 520083

AC-D15E-GF

### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique




Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Données de base

Mémoire de paramètres	Oui
-----------------------	-----

### Données électriques

#### Données de puissance

Tension de fonctionnement	30 V CA/CC
---------------------------	------------

### Connexion

#### Connexion 1

Type de connexion	Sub-D
Type	Prise femelle
Nombre de pôles	15 pôles
Modèle	Axiale

### Données mécaniques

Poids net	36 g
-----------	------

### Caractéristiques ambiantes

### Certifications

Brevets américains	US 7,696,468 B
--------------------	----------------

### Classification

Numéro de tarif douanier	85444290
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

## Raccordement électrique

### Connexion 1

Type de connexion	Sub-D
Type	Prise femelle
Nombre de pôles	15 pôles
Modèle	Axiale