

## Fiche technique

### Pièce de fixation

Art. n°: 50121433  
BT 300 W

#### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Données de base

<b>Contenu</b>	2 vis M6 x 10
	4 vis M3 x 8
	4 vis M4 x 10
<b>Adapté pour groupe de produits</b>	Lecteurs stationnaires de codes à barres
<b>Adapté pour</b>	IVS 1000i & DCR 1000i
	LCAM 308
	Lecteurs de codes à barres, série BCL 2xxi, miroir de renvoi
	Lecteurs de codes à barres, série BCL 3xxi
	Lecteurs de codes à barres, série BCL 3xxi, miroir de renvoi

### Données mécaniques

<b>Désignation normalisée des pièces de fixation, métal</b>	Acier zingué
<b>Modèle de pièce de fixation</b>	Équerre en L
<b>Type de fixation, côté installation</b>	Fixation traversante
<b>Type de fixation, côté appareil</b>	À visser
<b>Type de pièce de fixation</b>	Réglable
<b>Matériau de la pièce de fixation</b>	Métallique

### Classification

<b>Numéro de tarif douanier</b>	73182900
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279202
<b>ECLASS 8.0</b>	27279202
<b>ECLASS 9.0</b>	27273701
<b>ECLASS 10.0</b>	27273701
<b>ECLASS 11.0</b>	27273701
<b>ECLASS 12.0</b>	27273701
<b>ECLASS 13.0</b>	27273701
<b>ECLASS 14.0</b>	27273701
<b>ECLASS 15.0</b>	27273701
<b>ETIM 5.0</b>	EC002498
<b>ETIM 6.0</b>	EC003015
<b>ETIM 7.0</b>	EC003015
<b>ETIM 8.0</b>	EC003015
<b>ETIM 9.0</b>	EC003015
<b>ETIM 10.0</b>	EC003015

