

Technisch gegevensblad Aansluitdeel

Art.-nr.: 50031256

MA 2



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Bediening en display
- Toebehoren



Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	MA 2
Geschikt voor	Barcodelezer serie BCL 2x Stationaire 2D-codelezer serie LSIS 222
Geschikt voor interface	RS 232 RS 485

Interface

Type	RS 232, RS 485
------	----------------

Aansluiting

Aantal aansluitingen	3 St.
Aansluiting 1	
Functie	Data-interface PWR / SW IN / OUT
Type aansluiting	Klem
Aantal polen	24 -polig
Aansluiting 3	
Functie	Service-interface
Type aansluiting	Sub-D

Mechanische gegevens

Bouwworm	hoekig
Afmeting (b x h x l)	119 mm x 33 mm x 180 mm
Materiaal behuizing	Metaal
Behuizing metaal	Aluminiumspuitgietwerk
Nettogewicht	575 g
Kleur behuizing	Rood

Bediening en display

Type weergave	LED
Aantal LED's	1 St.

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-10 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag	-20 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend)	0 ... 90 %

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 54
-------------------	-------

Classificatie

Douanetariefnummer	84733080
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27069190
ECLASS 11.0	27069090
ECLASS 12.0	27069090
ECLASS 13.0	27069090
ECLASS 14.0	27069090
ECLASS 15.0	27069090
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Functie	Data-interface PWR / SW IN / OUT
Type aansluiting	Klem
Kabelwartel	PG11
Aantal polen	24 -polig

Klem

Toewijzing

1	RS 485 A / RS232 CTS
2	RS 485 A / RS232 CTS
3	RS 485 B / RS232 RTS
4	RS 485 B / RS232 RTS
5	RS 485 GND / RS232 GND
6	RS 485 GND / RS232 GND
7	res. / SE2
8	n.c.
9	SE 1
10	n.c.
11	VDD_SE
12	GND_SE

Elektrische aansluiting

Klem	Toewijzing
13	res. / SA2
14	SA1
15	n.c.
16	GND_SA
17	V_IN
18	V_IN
19	GND_IN
20	GND_IN
21	PE
22	PE
23	RxD
24	TxD

Aansluiting 3

Functie	Service-interface
Type aansluiting	Sub-D
Aantal polen	9 -polig
Type	male


Pin	Pintoewijzing
1	n.c.
2	RxD_Serv
3	TxD_Serv
4	n.c.
5	GNDIN
6	n.c.
7	RS 232 RTS
8	RS 232 CTS
9	n.c.

Bediening en display

LED	Display	Verklaring
1	groen	Schakeluitgang/schakeltoestand

Toebehoren

Aansluittechniek - verbindingkabels

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50035355	KB 031-3000	Verbindingskabel	Geschikt voor interface: RS 232, RS 485 Aansluiting 1: Sub-D, axiaal, female, 15 -polig Aansluiting 2: JST ZHR, 16 -polig Afgeschermd: Ja Kabellengte: 3.000 mm

Opmerking



☛ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.