

技術データシート
偏向ミラー
製品番号: 529616
UM60-1650

目次

- 仕様書
- 寸法図



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様	
シリーズ	UM
タワーとミラーのタイプ	背面側の偏向ミラー


機械の仕様	
寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	25 mm x 68 mm x 1,720 mm
正味重量	3,120 g
筐体色	黄色、RAL1021番
取り付けの種類	回転アタッチメント 溝に取付け
センサに適合	セーフティ・ライトカーテン MLC 500 、MLC 300
保護領域高さ最大	1,650 mm
ミラー長	1,710 mm

分類	
関税分類番号	70099200
ECLASS 5.1.4	27279207
ECLASS 8.0	27279207
ECLASS 9.0	27273605
ECLASS 10.0	27273605
ECLASS 11.0	27273605
ECLASS 12.0	27273605
ECLASS 13.0	27273605
ECLASS 14.0	27273605
ECLASS 15.0	27273605
ECLASS 16.0	27273605
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	31241706


寸法図

すべての寸法表記はミリメートル


ミラー



L 長さ = 1720 mm
SL ミラー長 = 1710 mm




取り付け間隔



寸法図




標準角度BT-UM60による取り付け




- A 側面
- B 背面に
- C 斜めに調節可能 (0 - 90°)

寸法図

旋回ホルダBT-SSDによる取り付け



A



B

- A 背面に
B 側面45°