

Scheda tecnica dati Parte di collegamento

Cod. art.: 50031256

MA 2



Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Comando e visualizzazione
- Accessori



Dati tecnici

Dati di base

Serie	MA 2
Idoneo per	Lettori di codici a barre, serie BCL 2x Lettori stazionari di codici 2D, serie LSIS 222
Idoneo per interfaccia	RS 232 RS 485

Interfaccia

Tipo	RS 232, RS 485
------	----------------

Collegamento

Numero di collegamenti	3 pezzo(i)
Collegamento 1	
Funzione	Interfaccia dati PWR / SW IN / OUT
Tipo di collegamento	Morsetto
Numero di poli	24 poli
Collegamento 3	
Funzione	Interfaccia di assistenza
Tipo di collegamento	Sub-D

Dati meccanici

Forma costruttiva	Cubica
Dimensioni (P x H x L)	119 mm x 33 mm x 180 mm
Materiale dell'alloggiamento	Metallo
Alloggiamento in metallo	Alluminio pressofuso
Peso netto	575 g
Colore dell'alloggiamento	Rosso

Comando e visualizzazione

Tipo di visualizzazione	LED
Numero di LED	1 pezzo(i)

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	-10 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio	-20 ... 60 °C
Umidità relativa (non condensante)	0 ... 90 %

Certificazioni

Grado di protezione	IP 54
---------------------	-------

Classificazione

Voce tariffaria doganale	84733080
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27069190
ECLASS 11.0	27069090
ECLASS 12.0	27069090
ECLASS 13.0	27069090
ECLASS 14.0	27069090
ECLASS 15.0	27069090
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Funzione	Interfaccia dati PWR / SW IN / OUT
Tipo di collegamento	Morsetto
Pressacavo	PG11
Numero di poli	24 poli

Morsetto

Assegnazione

1	RS 485 A / RS 232 CTS
2	RS 485 A / RS 232 CTS
3	RS 485 B / RS 232 RTS
4	RS 485 B / RS 232 RTS
5	RS 485 GND / RS 232 GND
6	RS 485 GND / RS 232 GND
7	res. / SE2
8	n.c.
9	SE 1
10	n.c.
11	VDD_SE
12	GND_SE
13	res. / SA2
14	SA1
15	n.c.
16	GND_SA

Collegamento elettrico

Morsetto	Assegnazione
17	V_IN
18	V_IN
19	GND_IN
20	GND_IN
21	PE
22	PE
23	RxD
24	TxD

Collegamento 3

Funzione	Interfaccia di assistenza
Tipo di collegamento	Sub-D
Numero di poli	9 poli
Tipo	male


Pin	Assegnazione dei pin
1	n.c.
2	RxD_Serv
3	TxD_Serv
4	n.c.
5	GNDIN
6	n.c.
7	RS 232 RTS
8	RS 232 CTS
9	n.c.

Comando e visualizzazione

LED	Display	Significato
1	Verde	Uscita di commutazione/stato di commutazione

Accessori

Sistemi di connessione - Cavi di interconnessione

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50035355	KB 031-3000	Cavo di interconnessione	Idoneo per interfaccia: RS 232, RS 485 Collegamento 1: Sub-D, Assiale, female, 15 poli Collegamento 2: JST ZHR, 16 poli Schermato: Sì Lunghezza cavo: 3.000 mm

Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.