

Teknik veri sayfası

Yön deęiřtirici ayna

Ürün no.: 529612

UM60-1200

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

Seri	UM
Tip, kolonlar ve ayna	Arka tarafta yön deęiřtirici ayna

Mekanik bilgiler

Ölçü (G x Y x U)	25 mm x 68 mm x 1.270 mm
Net ağırlık	2.300 g
Gövde rengi	sarı, RAL 1021
Montaj braketi türü	Döner montaj braketi Somun montajı
Sensör için uygundur	Emniyet ışık perdeleri MLC 500, MLC 300
Koruma alanı yükseklięi maks.	1.200 mm
Ayna uzunluęu	1.260 mm


Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	70099200
ECLASS 5.1.4	27279207
ECLASS 8.0	27279207
ECLASS 9.0	27273605
ECLASS 10.0	27273605
ECLASS 11.0	27273605
ECLASS 12.0	27273605
ECLASS 13.0	27273605
ECLASS 14.0	27273605
ECLASS 15.0	27273605
ECLASS 16.0	27273605
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	31241706


Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir


Ayna



L Uzunluk = 1270 mm
SL Ayna uzunluğu = 1260 mm




Montaj mesafeleri



Boyutlandırılmış çizimler




BT-UM60 standart açılı montaj




- A yandan
- B arka tarafta
- C eğri olarak ayarlanabilir (0 - 90°)

Boyutlandırılmış çizimler

BT-SSD çevirme yuvalı montaj



A



B

- A arka tarafta
B Yanda 45°