


Technisch gegevensblad Verbindingskabel

Art.-nr.: 50114519

KB PS2-1 IT190x

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Basisgegevens

Geschikt voor	Mobiele 2D-codelezer serie IT 1900g
	Mobiele 2D-codelezer serie IT 1902g
	Mobiele 2D-codelezer serie IT 1910
	Mobiele 2D-codelezer serie IT 1911i
	Mobiele barcodelezer serie IT 1300
Geschikt voor interface	PS/2

Aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	RJ41
------------------	------

Aansluiting 2

Type aansluiting	PS/2
Uitvoering	axiaal
Type	female

Aansluiting 3

Type aansluiting	PS/2
Uitvoering	axiaal
Type	male

Kabeleigenschappen

Aantal aders	6 St.
Kleur mantel	zwart
Afgeschermd	Ja
Kabeluitvoering	Spiraalkabel
Kabeldiameter (uitwendig)	5 mm
Kabellengte	3.000 mm
Materiaal mantel	PVC
Geschikt voor kabelrupsen	Nee

Mechanische gegevens

Nettogewicht	139 g
--------------	-------

Classificatie

Douanetariefnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604


Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	RJ41
------------------	------

Pin Pintoewijzing

1	Afscherming
2	n.c.
3	GND
4	PC data
5	PC clock
6	KB Clock
7	+5 V DC
8	KB Data
9	n.c.
10	n.c.




Aansluiting 2

Type aansluiting	PS/2
Uitvoering	axiaal
Type	female

Elektrische aansluiting



Pin	Pintoewijzing
1	PC data
2	n.c.
3	GND
4	+5 V DC
5	PC clock
6	n.c.



Aansluiting 3

Type aansluiting	PS/2
Uitvoering	axiaal
Type	male

Pin	Pintoewijzing
1	KB Data
2	n.c.
3	GND
4	+5 V DC
5	KB Clock
6	n.c.

