Fiche technique
Élément de colonne de signalisation
Art. n°: 50130437
E7-MW1

Figure pouvant varier

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement
- Raccordement électrique
- Remarques

Caractéristiques techniques

Données de base

Série	E7

Connexion

Connexion 1

Type de connexion	Borne
Type de borne	Technique à ressorts de traction

Données mécaniques

Forme	Cylindrique
Dimensions (Ø x L)	70 mm x 81 mm
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur du boîtier	Noir
Modèle de pièce de fixation	Montage sur équerre
Type de fixation, côté installation	À visser / vertical
Modules de calotte	5 pièces max.
Logement des modules	D'un côté
Nombre de capuchons	1 pièce(s)

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	-30 ... 60 °C

Certifications

Indice de protection	IP 66

Classification

Numéro de tarif douanier	85318070
ECLASS 5.1.4	27371235
ECLASS 8.0	27371235
ECLASS 9.0	27371232
ECLASS 10.0	27371235
ECLASS 11.0	27371235
ECLASS 12.0	27371235
ECLASS 13.0	27371235
ECLASS 14.0	27371235
ECLASS 15.0	27371235
ETIM 5.0	EC001154
ETIM 6.0	EC001154
ETIM 7.0	EC001154
ETIM 8.0	EC001154
ETIM 9.0	EC001154
ETIM 10.0	EC001154

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres



Raccordement électrique

Connexion 1

Type de connexion	Borne
Type de borne	Technique à ressorts de traction

Remarques

	Respecter les directives d'utilisation conforme !
	↳ Le produit n'est pas un capteur de sécurité et ne sert pas à la protection des personnes. ↳ Le produit ne doit être mis en service que par des personnes qualifiées. ↳ Employez toujours le produit dans le respect des directives d'utilisation conforme.

	Pour les applications UL :
	↳ Pour les applications UL, l'utilisation est admissible exclusivement dans des circuits électriques de classe 2 selon le NEC (National Electric Code).