

Teknik veri sayfası

Bağlantı bölümü

Ürün no.: 50031256

MA 2



Şekil farklılık gösterebilir

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Kumanda ve gösterge
- Aksesuarlar



Teknik veriler

Temel veriler

Seri	MA 2
Bunlar için uygundur:	Barkod okuyucusu seri BCL 2x Sabit 2D kod okuyucusu seri LSIS 222
Arayüz için uygundur	RS 232 RS 485

Arayüz

Tür	RS 232, RS 485
-----	----------------

Bağlantı

Bağlantı sayısı	3 Adet
Bağlantı 1 İşlev	PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ Veri arayüzü
Bağlantı türü	Terminal
Kutup sayısı	24 kutuplu
Bağlantı 3 İşlev	Bakım arayüzü
Bağlantı türü	Sub-D

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Küçük
Ölçü (G x Y x U)	119 mm x 33 mm x 180 mm
Malzeme gövde	Metal
Metal gövde	Alüminyum baskı döküm
Net ağırlık	575 g
Gövde rengi	Kırmızı

Kumanda ve gösterge

Gösterge türü	LED
LED sayısı	1 Adet

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-10 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama	-20 ... 60 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız)	0 ... 90 %

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 54
---------------	-------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	84733080
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27069190
ECLASS 11.0	27069090
ECLASS 12.0	27069090
ECLASS 13.0	27069090
ECLASS 14.0	27069090
ECLASS 15.0	27069090
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ Veri arayüzü
Bağlantı türü	Terminal
Kablo rakoru	PG11
Kutup sayısı	24 kutuplu

Terminal

Tahsis

1	RS 485 A / RS232 CTS
2	RS 485 A / RS232 CTS
3	RS 485 B / RS232 RTS
4	RS 485 B / RS232 RTS
5	RS 485 GND / RS232 GND
6	RS 485 GND / RS232 GND
7	res. / SE2
8	n.c.
9	SE 1
10	n.c.
11	VDD_SE
12	GND_SE
13	res. / SA2
14	SA1
15	n.c.
16	GND_SA

Elektrik bağlantısı

Terminal	Tahsis
17	V_IN
18	V_IN
19	GND_IN
20	GND_IN
21	PE
22	PE
23	RxD
24	TxD

Bağlantı 3

İşlev	Bakım arayüzü
Bağlantı türü	Sub-D
Kutup sayısı	9 kutuplu
Tip	erkek


Pin	Pin tahsisi
1	n.c.
2	RxD_Serv
3	TxD_Serv
4	n.c.
5	GNDIN
6	n.c.
7	RS 232 RTS
8	RS 232 CTS
9	n.c.

Kumanda ve gösterge

LED	Ekran	Anlam
1	Yeşil	Anahtarlama çıkışı/anahtarlama durumu

Aksesuarlar

Bağlantı teknolojisi – Bağlantı kabloları

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50035355	KB 031-3000	Bağlantı kablosu	Arayüz için uygundur: RS 232, RS 485 Bağlantı 1: Sub-D, eksenel, dişi, 15 kutuplu Bağlantı 2: JST ZHR konektörü, 16 kutuplu Korunmalı: Evet Kablo uzunluğu: 3.000 mm

Uyarı



🔗 Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.