

Teknik veri sayfası

Yön deęiřtirici ayna

Ürün no.: 50144969

US AMS 02

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

Bunlar için uygundur:	AMS 100i
Tip, kolonlar ve ayna	Yüzey saptırma aynası

Mekanik bilgiler

Ölçü (G x Y x U)	156 mm x 86 mm x 217 mm
Metal montaj ünitesinin standart adı	Çelik, galvanize
Net ağırlık	2.870 g
Montaj braketi türü	Geçiş montaj braketi
Montaj braketinin türü, tesis tarafı	Havşa delikler
	Uzun delikler
	vidalanabilir
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı	Diřli delikleri
	vidalanabilir

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	83024900
ECLASS 5.1.4	27279207
ECLASS 8.0	27279207
ECLASS 9.0	27273605
ECLASS 10.0	27273605
ECLASS 11.0	27273605
ECLASS 12.0	27273605
ECLASS 13.0	27273605
ECLASS 14.0	27273605
ECLASS 15.0	27273605
ECLASS 16.0	27273605
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	31241706

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir

