

Fiche technique Câble d'adaptation

Art. n°: 50134949

KDS ET-RJ45-A-USB3-A-P4-000

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique




Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

Adapté pour interface Ethernet

Interface

Ethernet

Vitesse de transmission Port Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps

Connexion

Nombre de connexions 2 pièce(s)

Connexion 1

Type de connexion RJ45

Modèle Axiale

Connexion 2

Type de connexion USB

Type de connecteur USB 3.0 Standard-A

Données mécaniques

Forme Cubique

Dimensions (l x H x L) 71 mm x 26 mm x 16,2 mm

Couleur du boîtier Blanc

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement 0 ... 40 °C

Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C

Certifications

Indice de protection IP 20

Homologations FCC

RoHS

Logiciel

Configuration système requise Windows XP/Vista/7/8/8.1, Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/, Linux based system

Classification

Numéro de tarif douanier 85176200

ECLASS 5.1.4 27069190

ECLASS 8.0 27069190

ECLASS 9.0 27069190

ECLASS 10.0 27060313

ECLASS 11.0 27060313

ECLASS 12.0 27060313

ECLASS 13.0 27060313

ECLASS 14.0 27060313

ECLASS 15.0 27060313

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

ETIM 8.0 EC001855

ETIM 9.0 EC001855

ETIM 10.0 EC001855

Raccordement électrique

Connexion 1

Type de connexion RJ45

Connexion 2

Type de connexion USB

Type de connecteur USB 3.0 Standard-A