

Fiche technique

Connecteur

Art. n°: 50137262

D U-M30-16A-M

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique




Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données électriques

Données de puissance

Connexion

Nombre de connexions	1 pièce(s)
Connexion 1	
Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M30
Type	Prise femelle
Matériau	Métallique
Matériau de corps de poignée	Métallique
Nombre de pôles	16 pôles
Modèle	Axiale
Connexion 2	
Type de connexion	Raccord soudé

Classification

Numéro de tarif douanier	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ECLASS 15.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635

Raccordement électrique

Connexion 1

Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M30
Type	Prise femelle
Matériau	Métallique
Matériau de corps de poignée	Métallique
Nombre de pôles	16 pôles
Modèle	Axiale

Connexion 2

Type de connexion	Raccord soudé
-------------------	---------------