

## Fiche technique

### Câble de raccordement

Art. n°: 50137269  
KD S-M30-30A-V1-050

#### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique




Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Application | Résistant aux produits chimiques |
|-------------|----------------------------------|

Connexion

|                                                     |                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Connexion 1                                         |                                          |
| Type de connexion                                   | Connecteur rond                          |
| Taille du filetage                                  | M30                                      |
| Type                                                | Prise femelle                            |
| Nombre de pôles                                     | 30 pôles                                 |
| Modèle                                              | Axiale                                   |
| Connecteur rond, LED                                | Non                                      |
| Connexion 2                                         |                                          |
| Type de connexion                                   | Extrémité libre                          |
| Propriétés du câble                                 |                                          |
| Nombre de brins                                     | 30 pièce(s)                              |
| Couleur de la gaine                                 | Noir                                     |
| Blindé                                              | Oui                                      |
| Modèle de câble                                     | Câble de raccordement (ouvert d'un côté) |
| Diamètre (extérieur) du câble                       | 9 mm                                     |
| Longueur de câble                                   | 5.000 mm                                 |
| Matériau de gaine                                   | PVC                                      |
| Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement | Non                                      |

Certifications

|               |      |
|---------------|------|
| Homologations | RoHS |
|---------------|------|

Classification

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279201 |
| ECLASS 8.0               | 27279218 |
| ECLASS 9.0               | 27060311 |
| ECLASS 10.0              | 27060311 |
| ECLASS 11.0              | 27060311 |
| ECLASS 12.0              | 27060311 |
| ECLASS 13.0              | 27060311 |
| ECLASS 14.0              | 27060311 |
| ECLASS 15.0              | 27060311 |
| ETIM 5.0                 | EC001855 |
| ETIM 6.0                 | EC001855 |
| ETIM 7.0                 | EC001855 |
| ETIM 8.0                 | EC001855 |
| ETIM 9.0                 | EC001855 |
| ETIM 10.0                | EC001855 |

Raccordement électrique


Connexion 1

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Type de connexion     | Connecteur rond |
| Taille du filetage    | M30             |
| Type                  | Prise femelle   |
| Nombre de pôles       | 30 pôles        |
| Modèle                | Axiale          |
| Connecteur rond, LED  | Non             |
| Boîtier de connecteur | Blindage        |

Broche

Couleur de brin

|    |               |
|----|---------------|
| 1  | Blanc         |
| 2  | Brun          |
| 3  | Vert          |
| 4  | Gris          |
| 5  | Rose          |
| 6  | Rouge         |
| 7  | Jaune         |
| 8  | Noir          |
| 9  | Violet        |
| 10 | Gris / Rose   |
| 11 | Bleu / Rouge  |
| 12 | Blanc / Vert  |
| 13 | Brun / Vert   |
| 14 | Blanc / Jaune |
| 15 | Brun / Jaune  |
| 16 | Blanc / Gris  |
| 17 | Brun / Gris   |
| 18 | Blanc / Rose  |



Raccordement électrique

| Broche | Couleur de brin |
|--------|-----------------|
| 19     | Brun / Rose     |
| 20     | Blanc / Bleu    |
| 21     | Bleu / Brun     |
| 22     | Blanc / Rouge   |
| 23     | Brun / Rouge    |
| 24     | Blanc / Noir    |
| 25     | Brun / Noir     |
| 26     | Gris / Jaune    |
| 27     | Rose / Vert     |
| 28     | -               |
| 29     | Bleu            |
| 30     | Gris / Vert     |

Connexion 2

| Type de connexion | Extrémité libre |
|-------------------|-----------------|
|-------------------|-----------------|