

Fiche technique

Élément de colonne de signalisation

Art. n°: 50142455

A7-MH1

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement
- Raccordement électrique
- Remarques
- Accessoires



Figure pouvant varier



Caractéristiques techniques

Données de base

Série	A7
-------	----

Connexion

Connexion 1	
Type de connexion	Borne
Type de borne	Technique à ressorts de traction

Données mécaniques

Forme	Cylindrique
Dimensions (Ø x L)	70 mm x 47 mm
Matériau du boîtier	Plastique
Poids net	85 g
Couleur du boîtier	Noir
Modèle de pièce de fixation	Montage horizontal
Type de fixation, côté installation	À visser / horizontal
Logement des modules	D'un côté

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionne- ment	-10 ... 60 °C
---	---------------

Certifications


Indice de protection	IP 66
Homologations	CSA

Classification

Numéro de tarif douanier	85318070
ECLASS 5.1.4	27371235
ECLASS 8.0	27371235
ECLASS 9.0	27371234
ECLASS 10.0	27371235
ECLASS 11.0	27371235
ECLASS 12.0	27371235
ECLASS 13.0	27371235
ECLASS 14.0	27371235
ECLASS 15.0	27371235
ETIM 5.0	EC001154
ETIM 6.0	EC001154
ETIM 7.0	EC001154
ETIM 8.0	EC001154
ETIM 9.0	EC001154
ETIM 10.0	EC001154

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres



Raccordement électrique

Connexion 1

Fonction	Alimentation en tension
Type de connexion	Borne
Type de borne	Technique à ressorts de traction
Nombre de pôles	6 pôles

Borne

Affectation

B	Bleu
G	Vert
A	Orange/jaune
R	Rouge
0 V	GND
W	Blanc/ronfleur

Remarques



Respecter les directives d'utilisation conforme !



- Le produit n'est pas un capteur de sécurité et ne sert pas à la protection des personnes.
- Le produit ne doit être mis en service que par des personnes qualifiées.
- Employez toujours le produit dans le respect des directives d'utilisation conforme.

Accessoires

Inhibition - Systèmes de montage

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50142896	A7-MW2	Élément de colonne de signalisation	Forme: En L Modèle: Équerre en L Fixation, côté installation: Fixation traversante

Généralités

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50135462	A7-V1-BZ1-M	Élément de colonne de signalisation	Signalisation: Sonore Consommation, max.: 70 mA Forme: Cylindrique Diamètre: 70 mm Fixation: Système à baïonnette Éléments de commande: Commutateur DIP, Potentiomètre 225° Température ambiante: -10 ... 60 °C Indice de protection: IP 66 Type de tonalité: Tonalité continue/à impulsion Pression acoustique: 100 dB Nombre de sons: 8 pièce(s)
	50138151	A7-V1-BZ2-S	Élément de colonne de signalisation	Signalisation: Sonore Consommation, max.: 30 mA Forme: Cylindrique Diamètre: 70 mm Fixation: Système à baïonnette Éléments de commande: Potentiomètre 225° Température ambiante: -10 ... 60 °C Indice de protection: IP 66 Type de tonalité: Tonalité continue Pression acoustique: 105 dB Nombre de sons: 1 pièce(s)
	50135457	A7-V1-DS-R-T	Élément de colonne de signalisation	Signalisation: Optique Consommation, max.: 50 mA Forme: Cylindrique Diamètre: 70 mm Fixation: Système à baïonnette Agent lumineux: LED/24V Séquence de signalisation: Lumière permanente Couleur de calotte: Rouge Angle de rayonnement: 360° Température ambiante: -10 ... 60 °C Indice de protection: IP 66

Accessoires

Remarque	
	🔗 Vous trouverez une liste de tous les accessoires disponibles sur le site Internet de Leuze sous l'onglet Téléchargement de la page de détail de l'article.