Fiche technique
Répartiteur en Y
Art. n°: 50146768
YV U-SDD-84-83-83-X01

Figure pouvant varier

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement
- Raccordement électrique

Caractéristiques techniques

Connexion

Nombre de connexions	3 pièce(s)

Connexion 1

Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M8
Type	Prise femelle
Nombre de pôles	3 pôles
Codage	Codage A
Modèle	Axiale

Connexion 2

Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M8
Type	Prise femelle
Nombre de pôles	3 pôles
Codage	Codage A
Modèle	Axiale

Connexion 3

Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M8
Type	Prise mâle
Nombre de pôles	4 pôles
Codage	Codage A
Modèle	Axiale

Propriétés du câble

Blindé	Non

Données mécaniques

Forme	Cubique
Dimensions (l x H x L)	32 mm x 14 mm x 40 mm
Ouverture de clé	13 mm
Couleur du boîtier	Noir
Matériau	PUR

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	-25 ... 85 °C

Certifications

Indice de protection	IP 67

Classification

Numéro de tarif douanier	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440111
ECLASS 11.0	27440111
ECLASS 12.0	27440111
ECLASS 13.0	27440111
ECLASS 14.0	27440111
ECLASS 15.0	27440111
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002925
ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC003558
ETIM 9.0	EC003558
ETIM 10.0	EC003558

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres







Schéma de connexions



a Connexion 1, prise femelle M8
b Connexion 3, prise mâle M8
c Connexion 2, prise femelle M8

Raccordement électrique

Connexion 1

Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M8
Type	Prise femelle
Nombre de pôles	3 pôles
Codage	Codage A
Modèle	Axiale

Connexion 2

Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M8
Type	Prise femelle
Nombre de pôles	3 pôles
Codage	Codage A
Modèle	Axiale

Connexion 3

Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M8
Type	Prise mâle
Nombre de pôles	4 pôles
Codage	Codage A
Modèle	Axiale