

Fiche technique

Organe de commande

Art. n°: 63000722

AC-AH-F4

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Fonctions

Fonctions	Flexible, 4 directions
-----------	------------------------

Données mécaniques

Dimensions (l x H x L)	30 mm x 16 mm x 50 mm
Poids net	23 g
Type de fixation	Fixation traversante
Forme de l'organe de commande	Pair
Domaine d'application, organe de commande	Heavy Duty
Orifices de montage	90° par rapport au sens clé
Matériau	Inox
	Plastique

Classification

Numéro de tarif douanier	85369095
ECLASS 5.1.4	27279216
ECLASS 8.0	27279216
ECLASS 9.0	27272606
ECLASS 10.0	27272606
ECLASS 11.0	27272606
ECLASS 12.0	27272606
ECLASS 13.0	27272606
ECLASS 14.0	27272606
ECLASS 15.0	27272606
ETIM 5.0	EC001487
ETIM 6.0	EC001487
ETIM 7.0	EC001487
ETIM 8.0	EC001487
ETIM 9.0	EC001487
ETIM 10.0	EC001487

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

