

## Fiche technique

## Organe de commande

Art. n°: 63000742

AC-AHL-RM

### Contenu

- Caractéristiques techniques



Figure pouvant varier

# Caractéristiques techniques

## Fonctions

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| Fonctions | Fixation montée sur caoutchouc |
|-----------|--------------------------------|

## Données mécaniques

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Dimensions (l x H x L)                    | 32 mm x 13 mm x 79,1 mm     |
| Poids net                                 | 31 g                        |
| Type de fixation                          | Fixation traversante        |
| Forme de l'organe de commande             | Pair                        |
| Domaine d'application, organe de commande | Ultra Heavy Duty            |
| Orifices de montage                       | 90° par rapport au sens clé |
| Matériau                                  | Inox                        |

## Classification

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279216 |
| ECLASS 8.0               | 27279216 |
| ECLASS 9.0               | 27272606 |
| ECLASS 10.0              | 27272606 |
| ECLASS 11.0              | 27272606 |
| ECLASS 12.0              | 27272606 |
| ECLASS 13.0              | 27272606 |
| ECLASS 14.0              | 27272606 |
| ECLASS 15.0              | 27272606 |
| ETIM 5.0                 | EC001487 |
| ETIM 6.0                 | EC001487 |
| ETIM 7.0                 | EC001487 |
| ETIM 8.0                 | EC001487 |
| ETIM 9.0                 | EC001487 |
| ETIM 10.0                | EC001487 |