

## Scheda tecnica dati

### Riflettore

Cod. art.: 50106961

MTKS 14x23.P

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati



La figura può variare



## Dati tecnici

### Dati di base

Campo di impiego	Farmaceutico
------------------	--------------

### Dati meccanici

Forma costruttiva	Rettangolare
A seconda della direzione	No
Dimensioni triple	1,2 mm
Misura di montaggio, larghezza	13,6 mm
Misura di montaggio, altezza	23 mm
Misura di montaggio, spessore	4,2 mm
Superficie riflettente, altezza	21 mm
Superficie riflettente, larghezza	11 mm
Materiale del riflettore	Plastica
Materiale del supporto	Plastica
Con cambio di polarizzazione	Sì
Denominazione chimica, materiale del riflettore	PES
Struttura della superficie attiva	Mikrotriple
Peso netto	2 g
Tipo di fissaggio	Adesivo Fissaggio passante
Compatibilità dei materiali	ECOLAB

### Certificazioni

Grado di protezione	IP 67
---------------------	-------

### Classificazione

Voce tariffaria doganale	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551

### Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	-40 ... 65 °C
-------------------------------------	---------------

## Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri

