

Hoja técnica

Fijación

Código: 50135263

AC MA200-KB

Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

Incluye	2 descargas de tracción de cable con protección contra doblamiento 2 tornillos M6 x 10
Apropiado para el grupo de productos	Unidades de conexión
Apropiado para	Unidades de conexión modulares MA 2xxi

Datos mecánicos

Dimensiones (An x Al x L)	160 mm x 90 mm x 25 mm
Carcasa de metal	Aluminio
Peso neto	230 g
Color de carcasa	Plata
Versión de la pieza de fijación	Conducción de cable
Tipo de fijación, del lado del sistema	Enroscable
Tipo de fijación, del lado del equipo	Enroscable
Tipo de pieza de fijación	Abatible, 180°
Material de la pieza de fijación	Metal Plástico
Amortiguación de vibraciones	No

Clasificación

Número de arancel	84735080
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

