

## Scheda tecnica dati

### Adattatore

Cod. art.: 50134904

KDS U-M8-4A-M8-3A-P1-000

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Schemi elettrici
- Accessori



La figura può variare



## Dati tecnici

### Dati elettrici

#### Dati di potenza

Tensione di esercizio	Max. 50 V CA / 60 V CC
-----------------------	------------------------

### Collegamento

#### Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
----------------------	----------------------

Grandezza della filettatura	M8
-----------------------------	----

Tipo	female
------	--------

Numero di poli	4 poli
----------------	--------

Modello	Assiale
---------	---------

#### Collegamento 2

Tipo di collegamento	Connettore circolare
----------------------	----------------------

Grandezza della filettatura	M8
-----------------------------	----

Tipo	male
------	------

Numero di poli	3 poli
----------------	--------

Modello	Assiale
---------	---------

#### Proprietà del cavo

Schermato	No
-----------	----

### Dati meccanici

Apertura della chiave	9 mm
-----------------------	------

Peso netto	9 g
------------	-----

Materiale	PUR
-----------	-----

### Certificazioni

Grado di protezione	IP 67
---------------------	-------

### Classificazione

Voce tariffaria doganale	85366990
--------------------------	----------

ECLASS 5.1.4	27279201
--------------	----------

ECLASS 8.0	27440104
------------	----------

ECLASS 9.0	27069190
------------	----------

ECLASS 10.0	27440106
-------------	----------

ECLASS 11.0	27440106
-------------	----------

ECLASS 12.0	27440106
-------------	----------

ECLASS 13.0	27440106
-------------	----------

ECLASS 14.0	27440106
-------------	----------

ECLASS 15.0	27440106
-------------	----------

ETIM 5.0	EC002498
----------	----------

ETIM 6.0	EC002498
----------	----------

ETIM 7.0	EC002925
----------	----------

ETIM 8.0	EC002925
----------	----------

ETIM 9.0	EC002925
----------	----------

ETIM 10.0	EC002925
-----------	----------

## Collegamento elettrico

### Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
----------------------	----------------------

Grandezza della filettatura	M8
-----------------------------	----

Tipo	female
------	--------

Numero di poli	4 poli
----------------	--------

Modello	Assiale
---------	---------

### Collegamento 2

Tipo di collegamento	Connettore circolare
----------------------	----------------------


Grandezza della filettatura	M8
-----------------------------	----

Tipo	male
------	------

Numero di poli	3 poli
----------------	--------

Modello	Assiale
---------	---------

## Schemi elettrici



## Accessori

### Generalità

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50132266	TT-Set 0,6-13	Attrezzo	Tipo: Chiave dinamometrica Apertura della chiave: 13 mm Momento torcente: 0,6 N·m Materiale: Plastica, Acciaio inox Temperatura ambiente: -40 ... 120 °C

#### Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.