

## Fiche technique

## Organe de commande

Art. n°: 63001151

MC336-S1-A

### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Données mécaniques

|                                                |                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Forme                                          | Cubique                                              |
| Dimensions (l x H x L)                         | 26 mm x 13 mm x 36 mm                                |
| Matériau du boîtier                            | Plastique                                            |
| Boîtier en plastique                           | Renforcé à la fibre de verre (PPS), auto-extinguible |
| Poids net                                      | 26 g                                                 |
| Couleur du boîtier                             | Rouge                                                |
| Type de fixation                               | Fixation traversante                                 |
| Distance à d'autres capteurs magnétiques, min. | 50 mm                                                |

### Caractéristiques ambiantes

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 70 °C |
|--------------------------------------|---------------|

### Classification

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 85051990 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279217 |
| ECLASS 8.0               | 27279217 |
| ECLASS 9.0               | 27272404 |
| ECLASS 10.0              | 27272404 |
| ECLASS 11.0              | 27272404 |
| ECLASS 12.0              | 27274002 |
| ECLASS 13.0              | 27274002 |
| ECLASS 14.0              | 27274002 |
| ECLASS 15.0              | 27274002 |
| ETIM 5.0                 | EC001487 |
| ETIM 6.0                 | EC001487 |
| ETIM 7.0                 | EC001487 |
| ETIM 8.0                 | EC001487 |
| ETIM 9.0                 | EC001487 |
| ETIM 10.0                | EC001487 |

## Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

