

## Scheda tecnica dati


## Cavo di interconnessione

Cod. art.: 50114521

KB USB-1 IT190x

### Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare



## Dati tecnici

### Dati di base

Idoneo per	Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1900g
	Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1902g
	Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1910
	Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1911i
	Lettori mobili di codici a barre, serie IT 1300
Idoneo per interfaccia	USB

### Collegamento

#### Collegamento 1

Tipo di collegamento	RJ41
Connettore circolare, LED	No

#### Collegamento 2

Tipo di collegamento	USB
Tipo di connettore	USB 1.1 Standard-A

#### Proprietà del cavo

Numero di conduttori	4 pezzo(i)
Colore della guaina	Nero
Schermato	Sì
Modello di cavo	Liscio
Diametro del cavo (esterno)	5 mm
Lunghezza cavo	3.000 mm
Materiale della guaina	PVC
Idoneità per catena portacavi	No

### Dati meccanici

Peso netto	117 g
------------	-------

### Comando e visualizzazione

### Classificazione

Voce tariffaria doganale	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855


## Collegamento elettrico

### Collegamento 1

Tipo di collegamento	RJ41
Connettore circolare, LED	No

### Pin Assegnazione dei pin

1	Schermatura
2	n.c.
3	GND
4	n.c.
5	n.c.
6	n.c.
7	+5 V CC
8	n.c.
9	DATA+
10	DATA-



### Collegamento 2

Tipo di collegamento	USB
Tipo di connettore	USB 1.1 Standard-A

## Collegamento elettrico

Pin	Assegnazione dei pin
1	+5 V CC
2	DATA-
3	DATA+
4	GND

# Leuze

