


## Scheda tecnica dati

### Cavo di interconnessione

Cod. art.: 50035421  
KB 021 Z

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare



## Dati tecnici

### Dati di base

Idoneo per interfaccia	RS 232
------------------------	--------

### Collegamento

#### Collegamento 1

Tipo di collegamento	Sub-D
Connettore circolare, LED	No
Tipo	male
Numero di poli	9 poli
Modello	Assiale

#### Collegamento 2

Tipo di collegamento	A cablare
----------------------	-----------

#### Proprietà del cavo

Numero di conduttori	5 pezzo(i)
Colore della guaina	Nero
Schermato	No
Modello di cavo	Cavo di collegamento (aperto da un lato)
Diametro del cavo (esterno)	0,14 mm
Lunghezza cavo	300 mm
Materiale della guaina	PVC
Idoneità per catena portacavi	No

### Dati meccanici

Peso netto	40 g
------------	------

### Comando e visualizzazione

#### Classificazione

Voce tariffaria doganale	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

## Collegamento elettrico

### Collegamento 1

Tipo di collegamento	Sub-D
Connettore circolare, LED	No
Tipo	male
Numero di poli	9 poli
Modello	Assiale

### Collegamento 2

Tipo di collegamento	A cablare
----------------------	-----------