

## Scheda tecnica dati

## Specchio deflettore

Cod. art.: 50106831

US 60-450 W

### Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Accessori



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati di base

Contiene	2 tasselli scorrevoli M6
Tipo di colonne e specchi	Specchio deflettore di superficie

### Dati meccanici

Dimensioni (P x H x L)	25 mm x 68 mm x 520 mm
Peso netto	1.000 g
Colore dell'alloggiamento	Giallo, RAL 1021
Tipo di fissaggio	Montaggio su scanalatura Supporto girevole
Idoneo per sensore	Lettori stazionari di codici a barre
Lunghezza dello specchio	510 mm
Larghezza specchio	60 mm


### Classificazione

Voce tariffaria doganale	70099200
ECLASS 5.1.4	27279207
ECLASS 8.0	27279207
ECLASS 9.0	27273605
ECLASS 10.0	27273605
ECLASS 11.0	27273605
ECLASS 12.0	27273605
ECLASS 13.0	27273605
ECLASS 14.0	27273605
ECLASS 15.0	27273605
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467


## Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri


### Specchio



L Lunghezza = 520 mm  
SL Lunghezza specchio = 510 mm




### Distanze di montaggio



## Disegni quotati




Montaggio con staffa standard BT-2UM60




- A Laterale
- B posteriore
- C Inclinazione regolabile (0 - 90°)

## Disegni quotati

Montaggio con supporto orientabile BT-2SB10



A



B

A posteriore  
B Lateralmente 45°

## Accessori

### Tecnica di fissaggio - Staffe di fissaggio

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	430105	BT-2UM60	Supporto	Fissaggio, lato impianto: Fissaggio passante Fissaggio, lato dispositivo: Avvitabile Materiale: Metallo

### Tecnica di fissaggio - Supporti girevoli

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	424422	BT-2SB10	Kit supporto	Modello di elemento di fissaggio: Supporto di fissaggio Fissaggio, lato impianto: Fissaggio passante Fissaggio, lato dispositivo: Serrabile, Sulla scanalatura C laterale Tipo di elemento di fissaggio: Orientabile Campo di oscillazione: -8 ... 8 ° Materiale: Metallo

## Accessori

### Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.