

Scheda tecnica dati

Connettore

Cod. art.: 50101943

KD 01-5-SR

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare

Dati tecnici

Dati elettrici

Dati di potenza

Tensione di esercizio Max. 60 V CA/CC

Corrente nominale di funzionamento 4.000 mA

Collegamento

Numero di collegamenti 1 pezzo(i)

Collegamento 1

Funzione Alimentazione di tensione

Tipo di collegamento Connettore circolare

Grandezza della filettatura M12

Tipo male

Materiale corpo dell'impugnatura Plastica

Numero di poli 5 poli

Codifica Codifica A

Modello Angolare

Bloccaggio Raccordo filettato, acciaio inox V4A, momento torcente consigliato 0,6 Nm, autobloccante

Collegamento 2

Tipo di collegamento Morsetto a vite

Proprietà del cavo

Dati meccanici

Apertura della chiave 18 mm

Peso netto 22 g

Passaggio max. del cavo 6 ... 8 mm

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 85 °C

Certificazioni

Grado di protezione IP 67

Classificazione

Voce tariffaria doganale 85369010

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27440102

ECLASS 9.0 27069190

ECLASS 10.0 27440102

ECLASS 11.0 27440102

ECLASS 12.0 27440116

ECLASS 13.0 27440116

ECLASS 14.0 27440116

ECLASS 15.0 27440116

ETIM 5.0 EC002635

ETIM 6.0 EC002635

ETIM 7.0 EC002635

ETIM 8.0 EC002635

ETIM 9.0 EC002635

ETIM 10.0 EC002635

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Funzione Alimentazione di tensione

Tipo di collegamento Connettore circolare

Grandezza della filettatura M12

Tipo male

Materiale corpo dell'impugnatura Plastica

Numero di poli 5 poli

Codifica Codifica A

Modello Angolare

Bloccaggio Raccordo filettato, acciaio inox V4A, momento torcente consigliato 0,6 Nm, autobloccante

Collegamento 2

Tipo di collegamento Morsetto a vite