# Scheda tecnica dati
# Transponder
Cod. art.: 50109232
TFM 05 2210.210



La figura può variare

**Contenuto**


- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Avvisi
- Ulteriori informazioni

# Dati tecnici

## Dati di base

| | |
|---|---|
| **Serie** | TFM |
| **Idoneo per** | RFM |
| **Chip** | I-CodeSLI |
| **Frequenza di lavoro** | 13,56 MHz |

## Dati elettrici

### Dati di potenza

| | |
|---|---|
| **Memoria** | 112 B |
| **Blocco di memoria** | 28 pezzo(i) |

## Certificazioni

| | |
|---|---|
| **Norme di riferimento** | ISO 15693 |

## Dati meccanici

| | |
|---|---|
| **Forma costruttiva** | Etichetta |
| **Dimensioni (P x H x L)** | 50 mm x 50 mm |
| **Materiale dell'alloggiamento** | Metallo |
| **Peso netto** | 2 g |

## Dati ambientali

| | |
|---|---|
| **Temperatura ambiente, funzionamento** | -40 ... 85 °C |
| **Temperatura ambiente, stoccaggio** | -40 ... 100 °C |

## Certificazioni

| | |
|---|---|
| **Grado di protezione** | IP 67 |

## Classificazione

| | |
|---|---|
| **Voce tariffaria doganale** | 85235200 |
| **ECLASS 5.1.4** | 27289200 |
| **ECLASS 8.0** | 27289290 |
| **ECLASS 9.0** | 27280402 |
| **ECLASS 10.0** | 27280402 |
| **ECLASS 11.0** | 27280402 |
| **ECLASS 12.0** | 27280402 |
| **ECLASS 13.0** | 27280402 |
| **ECLASS 14.0** | 27280402 |
| **ECLASS 15.0** | 27280402 |
| **ETIM 5.0** | EC002498 |
| **ETIM 6.0** | EC002996 |
| **ETIM 7.0** | EC002996 |
| **ETIM 8.0** | EC002996 |
| **ETIM 9.0** | EC002996 |
| **ETIM 10.0** | EC002996 |

# Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri




# Avvisi

**Rispettare l'uso previsto!**

- Questo prodotto non è un sensore di sicurezza e non serve alla protezione di persone.
- Il prodotto deve essere messo in servizio solo da personale qualificato.
- Utilizzare il prodotto solo conformemente all'uso previsto.

# Ulteriori informazioni

- In determinate circostanze, la presenza di metallo nel campo di lettura riduce notevolmente la portata.