

Scheda tecnica dati




Cavo di parametrizzazione

Cod. art.: 50082007

KB-ODS 96- 1500

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare

Dati tecnici

Collegamento

Collegamento 1	
Tipo di collegamento	Sub-D
Tipo	female
Numero di poli	9 poli
Modello	Assiale
Proprietà del cavo	
Schermato	Sì
Modello di cavo	Cavo di interconnessione
Lunghezza cavo	1.500 mm
Materiale della guaina	PVC

Dati meccanici

Peso netto	53 g
------------	------

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85444290
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Sub-D
Tipo	female
Numero di poli	9 poli
Modello	Assiale