

## Scheda tecnica dati

### Elemento di bloccaggio

Cod. art.: 50111500

MC 012K-LS

#### Contenuto

- Dati tecnici



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Idoneo per il gruppo di prodotti | Sensori di commutazione, cilindrici |
| Idoneo per                       | Sensori con forma M12               |
|                                  | Sensori della serie 212             |
|                                  | Sensori della serie 412             |

Dati meccanici

|                                                          |                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Diametro interno                                         | 12 mm                    |
| Denominazione chimica di elementi di fissaggio, plastica | Poliammide (PA 66)       |
| Peso netto                                               | 19 g                     |
| Modello di elemento di fissaggio                         | Supporto di fissaggio    |
| Tipo di fissaggio, lato impianto                         | Fissaggio passante       |
| Tipo di fissaggio, lato dispositivo                      | Serrabile con fine corsa |
| Tipo di elemento di fissaggio                            | Rigido                   |
| Materiale dell'elemento di fissaggio                     | Plastica                 |

Dati ambientali

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 80 °C |
|-------------------------------------|-------------|

Classificazione

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 39174000 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279202 |
| ECLASS 8.0               | 27279202 |
| ECLASS 9.0               | 27273701 |
| ECLASS 10.0              | 27273701 |
| ECLASS 11.0              | 27273701 |
| ECLASS 12.0              | 27273701 |
| ECLASS 13.0              | 27273701 |
| ECLASS 14.0              | 27273701 |
| ECLASS 15.0              | 27273701 |
| ETIM 5.0                 | EC002498 |
| ETIM 6.0                 | EC003015 |
| ETIM 7.0                 | EC003015 |
| ETIM 8.0                 | EC003015 |
| ETIM 9.0                 | EC003015 |
| ETIM 10.0                | EC003015 |