

Scheda tecnica dati

Riflettore

Cod. art.: 50022815

TKS 50X100

Contenuto

- Dati tecnici
- Accessori



La figura può variare

Dati tecnici

Dati meccanici

Forma costruttiva	Rettangolare
Dimensioni triple	4 mm
Misura di montaggio, larghezza	49,5 mm
Misura di montaggio, altezza	122 mm
Misura di montaggio, spessore	8,4 mm
Superficie riflettente, altezza	96 mm
Superficie riflettente, larghezza	46 mm
Materiale del riflettore	Plastica
Materiale del supporto	Plastica
Con cambio di polarizzazione	Sì
Denominazione chimica, materiale del riflettore	PMMA8N
Struttura della superficie attiva	Triple
Peso netto	36 g
Tipo di fissaggio	Adesivo
	Fissaggio passante

Classificazione

Voce tariffaria doganale	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 65 °C

Certificazioni

Grado di protezione IP 67

Accessori

Tecnica di fissaggio - Staffe di fissaggio

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50025570	BT 96	Elemento di fissaggio	Modello di elemento di fissaggio: Angolo ad L Fissaggio, lato impianto: Fissaggio passante Fissaggio, lato dispositivo: Avvitabile Tipo di elemento di fissaggio: Rigido Materiale: Metallo

Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.