

Scheda tecnica dati

Docking station

Cod. art.: 50115738

Access Point f. IT



La figura può variare

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Comando e visualizzazione
- Accessori



Dati tecnici

Dati di base

Tipo	Docking station
Idoneo per	Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1902g Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1911i Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1981i

Dati elettrici

Dati di potenza	
Tensione di alimentazione U_B	4,75 ... 5,25 V, CC

Interfaccia

Tipo	RS 232 USB
-------------	---------------

Collegamento

Numero di collegamenti	2 pezzo(i)
Portata Bluetooth	Classe 2
Versione Bluetooth	2.1

Collegamento 1	
Funzione	Alimentazione di tensione Interfaccia dati Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento	RJ41
Collegamento 2	
Funzione	Interfaccia dati Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento	Bluetooth

Dati meccanici

Dimensioni (P x H x L)	71 mm x 28 mm x 110 mm
Alloggiamento in plastica	UL 94-V0
Peso netto	67 g

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio	-40 ... 60 °C

Certificazioni

Omologazioni	c UL US
---------------------	---------

Classificazione


Voce tariffaria doganale	85176200
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27289290
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280192
ECLASS 13.0	27280192
ECLASS 14.0	27280192
ECLASS 15.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Funzione	Alimentazione di tensione Interfaccia dati Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento	RJ41

Pin	Assegnazione dei pin
1	Schermatura
2	Cable ID (ID cavo)
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5 V CC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232 / Data + USB
10	n.c. RS 232 / Data - USB



Collegamento 2

Funzione	Interfaccia dati Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento	Bluetooth

Comando e visualizzazione

LED	Display	Significato
1	Blu, lampeggiante	Instaurazione del collegamento
	Blu, luce permanente	Stato ready
	Blu, 1x lampeggiante	Trasmissione di dati attiva

Accessori


Sistemi di connessione - Unità di collegamento

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50112891	MA 248i Profinet Gateway	Unità di collegamento modulare	Tensione di alimentazione: 18 ... 30 V Corrente assorbita, max.: 300 mA Interfaccia: PROFINET, RS 232 Collegamenti: 6 pezzo(i) Grado di protezione: IP 65

Sistemi di connessione - Cavi di interconnessione

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50113397	KB JST-HS-300	Cavo di interconnessione	Idoneo per interfaccia: RS 232 Collegamento 1: JST ZHR Collegamento 2: Sub-D, Assiale, male, 9 poli Schermato: Sì Lunghezza cavo: 300 mm Materiale della guaina: PUR

Sistemi di connessione - Cavi di interconnessione a Y

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50114517	KB 232-1 IT190x	Cavo di interconnessione	Idoneo per interfaccia: RS 232, TTL Collegamento 1: RJ41 Collegamento 2: Sub-D, Assiale, female, 9 poli Collegamento 3: Connettore circolare, A innesto, Assiale, female, 2 poli Schermato: Sì Lunghezza cavo: 3.000 mm Materiale della guaina: PVC

Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.