


Scheda tecnica dati

Cavo di collegamento

Cod. art.: 50011258
BK7 KB-092- 6000- 4

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Schemi elettrici



La figura può variare



Dati tecnici

Dati di base		Dati meccanici	
Applicazione	Resistenza alle sostanze chimiche	Peso netto	207 g
Dati elettrici		Comando e visualizzazione	
Dati di potenza		Classificazione	
Tensione di esercizio	30 V CA/CC	Voce tariffaria doganale	85444290
Collegamento		ECLASS 5.1.4	27279201
Collegamento 1		ECLASS 8.0	27279218
Tipo di collegamento	Connettore normalizzato	ECLASS 9.0	27060311
Connettore circolare, LED	No	ECLASS 10.0	27060311
Numero di poli	4 poli	ECLASS 11.0	27060311
Modello	Angolare	ECLASS 12.0	27060311
Tipo	female	ECLASS 13.0	27060311
Collegamento 2		ECLASS 14.0	27060311
Tipo di collegamento	A cablare	ECLASS 15.0	27060311
Proprietà del cavo		ETIM 5.0	EC001855
Numero di conduttori	4 pezzo(i)	ETIM 6.0	EC001855
Colore della guaina	Nero	ETIM 7.0	EC001855
Schermato	No	ETIM 8.0	EC001855
Modello di cavo	Cavo di collegamento (aperto da un lato)	ETIM 9.0	EC001855
Diametro del cavo (esterno)	4,7 mm	ETIM 10.0	EC001855
Lunghezza cavo	6.000 mm		
Materiale della guaina	PVC		
Idoneità per catena portacavi	No		

Collegamento elettrico

Collegamento 1	
Tipo di collegamento	Connettore normalizzato
Connettore circolare, LED	No
Numero di poli	4 poli
Modello	Angolare
Tipo	female
Collegamento 2	
Tipo di collegamento	A cablare

Schemi elettrici

