

## Hoja técnica

## Espejo deflector

Código: 529610

UM60-1050

### Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar

## Datos técnicos

### Datos básicos

<b>Serie</b>	UM
<b>Tipo, columnas y espejo</b>	Espejo deflector lado trasero

### Datos mecánicos

<b>Dimensiones (An x Al x L)</b>	25 mm x 68 mm x 1.120 mm
<b>Peso neto</b>	2.020 g
<b>Color de carcasa</b>	Amarillo, RAL 1021
<b>Tipo de fijación</b>	Montaje en ranura Soporte giratorio
<b>Apropiados para el sensor</b>	Cortinas ópticas de seguridad MLC 500, MLC 300
<b>Altura del campo de protección hasta</b>	1.050 mm
<b>Longitud de espejo</b>	1.110 mm


### Clasificación

<b>Número de arancel</b>	70099200
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279207
<b>ECLASS 8.0</b>	27279207
<b>ECLASS 9.0</b>	27273605
<b>ECLASS 10.0</b>	27273605
<b>ECLASS 11.0</b>	27273605
<b>ECLASS 12.0</b>	27273605
<b>ECLASS 13.0</b>	27273605
<b>ECLASS 14.0</b>	27273605
<b>ECLASS 15.0</b>	27273605
<b>ECLASS 16.0</b>	27273605
<b>ETIM 5.0</b>	EC002467
<b>ETIM 6.0</b>	EC002467
<b>ETIM 7.0</b>	EC002467
<b>ETIM 8.0</b>	EC002467
<b>ETIM 9.0</b>	EC002467
<b>ETIM 10.0</b>	EC002467
<b>UNSPSC 26.08</b>	31241706

## Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros


### Espejo



L Longitud = 1120 mm  
SL Longitud de espejo = 1110 mm



### Distancias de montaje



## Dibujos acotados



### Montaje con escuadra estándar BT-UM60



- A Lateral
- B Posterior
- C Inclinación ajustable (0 - 90°)

## Dibujos acotados

Montaje con soporte orientable BT-SSD



A



B

- A Posterior
- B Lateralmente 45°