

## Scheda tecnica dati Sistema di montaggio

Cod. art.: 50119332

BTU 900M-D10

### Contenuto

- Dati tecnici



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati di base

<b>Contiene</b>	2 rondelle con Ø 4,3 mm ciascuna
	2 viti M4 x 20
	2 viti M4 x 25
<b>Idoneo per il gruppo di prodotti</b>	Lettori stazionari di codici a barre
<b>Idoneo per</b>	Lettori di codici a barre, serie BCL 92
	Riflettore (M)TKS 30x50
	Riflettore (M)TKS 40x60
	Riflettore TKS 50x50
	Sensori della serie 46C

### Dati meccanici

<b>Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, metallo</b>	Acciaio, zincato
	Alluminio
<b>Peso netto</b>	74 g
<b>Modello di elemento di fissaggio</b>	Sistema di montaggio
<b>Tipo di fissaggio, lato impianto</b>	Fissaggio mediante serraggio in lamiera
	Per barra tonda 10 mm
<b>Tipo di fissaggio, lato dispositivo</b>	Avvitabile
<b>Tipo di elemento di fissaggio</b>	Orientabile
	Orientabile di 360°
	Serrabile
<b>Materiale dell'elemento di fissaggio</b>	Metallo

### Classificazione

<b>Voce tariffaria doganale</b>	83024900
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279202
<b>ECLASS 8.0</b>	27279202
<b>ECLASS 9.0</b>	27273701
<b>ECLASS 10.0</b>	27273701
<b>ECLASS 11.0</b>	27273701
<b>ECLASS 12.0</b>	27273701
<b>ECLASS 13.0</b>	27273701
<b>ECLASS 14.0</b>	27273701
<b>ECLASS 15.0</b>	27273701
<b>ETIM 5.0</b>	EC002498
<b>ETIM 6.0</b>	EC003015
<b>ETIM 7.0</b>	EC003015
<b>ETIM 8.0</b>	EC003015
<b>ETIM 9.0</b>	EC003015
<b>ETIM 10.0</b>	EC003015