

Scheda tecnica dati

Sistema di montaggio

Cod. art.: 50119330

BTU 900M-D14

Contenuto

- Dati tecnici



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

Contiene	2 rondelle con Ø 4,3 mm ciascuna
	2 viti M4 x 20
	2 viti M4 x 25
Idoneo per il gruppo di prodotti	Lettori stazionari di codici a barre
Idoneo per	Lettori di codici a barre, serie BCL 92
	Riflettore (M)TKS 30x50
	Riflettore (M)TKS 40x60
	Riflettore TKS 50x50
	Sensori della serie 46C

Dati meccanici

Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, metallo	Acciaio, zincato
	Alluminio
Peso netto	72 g
Modello di elemento di fissaggio	Sistema di montaggio
Tipo di fissaggio, lato impianto	Fissaggio mediante serraggio in lamiera
	Per barra tonda 14 mm
Tipo di fissaggio, lato dispositivo	Avvitabile
Tipo di elemento di fissaggio	Orientabile
	Orientabile di 360°
	Serrabile
Materiale dell'elemento di fissaggio	Metallo

Classificazione

Voce tariffaria doganale	83024900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015