

Folha de dados técnicos

Refletor

N.º do art.: 50120010

BTU 934M-D14-90

Conteúdo

- Dados técnicos



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

Adequado para o grupo de produtos	Sensores de chaveamento, cúbicos
Adequado para	Barreiras de luz retrorreflexivas PRK
Pré-montado em	Espelho reflexivo TKA 30x46

Dados mecânicos

Superfície refletora, altura	30 mm
Superfície refletora, largura	46 mm
Diâmetro das barras redondas	14 mm
Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal	Aço, galvanizado
	Alumínio
Material do espelho reflexivo	Plástico
Peso líquido	71 g
Versão do suporte de fixação	Sistema de montagem
Tipo de fixação, lado da instalação	Fixação de aperto por chapa
	Para barra redonda 14 mm
Tipo de fixação, lado do dispositivo	Refletor pré-montado
Tipo de suporte de fixação	Apertável com terminal
Material do suporte de fixação	Metal

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	-40 ... 70 °C
--------------------------------	---------------

Classificação

Número da pauta aduaneira	83024900
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551