

## Scheda tecnica dati

### Elemento torretta di segnalazione

Cod. art.: 50130457

E4-MW2

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Avvisi
- Accessori



La figura può variare



## Dati tecnici

### Dati di base

|       |    |
|-------|----|
| Serie | E4 |
|-------|----|

### Collegamento

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Collegamento 1</b> |                    |
| Tipo di collegamento  | Morsetto           |
| Tipo di morsetto      | Tecnologia Push-In |

### Dati meccanici

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Forma costruttiva                | Cilindrica               |
| Dimensioni (Ø x L)               | 40 mm x 56 mm            |
| Materiale dell'alloggiamento     | Plastica                 |
| Peso netto                       | 132 g                    |
| Colore dell'alloggiamento        | Nero                     |
| Modello di elemento di fissaggio | Montaggio con squadretta |
| Tipo di fissaggio, lato impianto | Avvitabile / verticale   |
| Moduli calotta                   | 10 pezzi max.            |
| Registrazione modulo             | Su due lati              |
| Numero di calotte terminali      | 2 pezzo(i)               |

### Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 60 °C

### Certificazioni

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Grado di protezione | IP 66 |
|---------------------|-------|

### Classificazione

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4             | 27371235 |
| ECLASS 8.0               | 27371235 |
| ECLASS 9.0               | 27371232 |
| ECLASS 10.0              | 27371235 |
| ECLASS 11.0              | 27371235 |
| ECLASS 12.0              | 27371235 |
| ECLASS 13.0              | 27371235 |
| ECLASS 14.0              | 27371235 |
| ECLASS 15.0              | 27371235 |
| ETIM 5.0                 | EC001154 |
| ETIM 6.0                 | EC001154 |
| ETIM 7.0                 | EC001154 |
| ETIM 8.0                 | EC001154 |
| ETIM 9.0                 | EC001154 |
| ETIM 10.0                | EC001154 |

## Collegamento elettrico

### Collegamento 1

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Tipo di collegamento | Morsetto           |
| Tipo di morsetto     | Tecnologia Push-In |

## Avvisi



### Rispettare l'uso previsto!



- Questo prodotto non è un sensore di sicurezza e non serve alla protezione di persone.
- Il prodotto deve essere messo in servizio solo da personale qualificato.
- Utilizzare il prodotto solo conformemente all'uso previsto.



### Per applicazioni UL:



- Per applicazioni UL l'utilizzo è consentito solo in circuiti di Class-2 secondo NEC (National Electric Code).

## Accessori

## Generalità

|                                                                                    | Cod. art. | Designazione | Articolo                          | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 50130454  | E4-V1-BZ1    | Elemento torretta di segnalazione | Segnalazione: Acustico<br>Corrente assorbita, max.: 39 mA<br>Forma costruttiva: Cilindrica<br>Diametro: 40 mm<br>Fissaggio: Sistema a baionetta<br>Elementi di controllo: DIP-Switch<br>Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C<br>Grado di protezione: IP 66<br>Tonalità: Tono continuo o a impulso<br>Pressione acustica: 80 dB<br>Numero di toni: 1 pezzo(i)                                     |
|   | 50130449  | E4-V1-DB-R   | Elemento torretta di segnalazione | Segnalazione: Ottico<br>Tensione di alimentazione: 24 V, CA/CC<br>Corrente assorbita, max.: 32 mA<br>Forma costruttiva: Cilindrica<br>Diametro: 40 mm<br>Fissaggio: Sistema a baionetta<br>Illuminazione: LED/24V<br>Rappresentazione del segnale: Luce lampeggiante<br>Colore calotta: Rosso<br>Angolo di emissione: 360°<br>Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C<br>Grado di protezione: IP 66 |
|  | 50130443  | E4-V1-DS-R   | Elemento torretta di segnalazione | Segnalazione: Ottico<br>Tensione di alimentazione: 24 V, CA/CC<br>Corrente assorbita, max.: 27 mA<br>Forma costruttiva: Cilindrica<br>Diametro: 40 mm<br>Fissaggio: Sistema a baionetta<br>Illuminazione: LED/24V<br>Rappresentazione del segnale: Luce permanente<br>Colore calotta: Rosso<br>Angolo di emissione: 360°<br>Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C<br>Grado di protezione: IP 66   |

## Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.