

Scheda tecnica dati


Cavo di interconnessione

Cod. art.: 50131529

KB 900-3000

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare



Dati tecnici

Dati di base

Idoneo per	Lettori di codici a barre, serie BCL 900i
------------	---

Collegamento

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	female
Numero di poli	17 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Assiale
Connettore circolare, LED	No

Collegamento 2

Tipo di collegamento	Sub-HD
Modello	Assiale
Numero di poli	25 poli
Tipo	male

Proprietà del cavo

Numero di conduttori	17 pezzo(i)
Colore della guaina	Blu
Schermato	Sì
Modello di cavo	Cavo di interconnessione
Lunghezza cavo	3.000 mm
Idoneità per catena portacavi	No

Dati meccanici

Peso netto	175 g
------------	-------

Comando e visualizzazione

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	female
Numero di poli	17 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Assiale
Connettore circolare, LED	No

Collegamento 2

Tipo di collegamento	Sub-HD
Modello	Assiale
Numero di poli	25 poli
Tipo	male