

## Folha de dados técnicos


### Cabo de ligação

N.º do art.: 50035867

CB-D9-10000-5GF/GM

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica



A imagem pode divergir



## Dados técnicos

### Dados básicos

### Dados elétricos

#### Dados de desempenho

Tensão de operação	30 V CA/CC
--------------------	------------

### Conexão

#### Conexão 1

Tipo de conexão	Sub-D
Conector redondo, LED	Não
Tipo	female
Número de polos	9 polos
Versão	Axial

#### Conexão 2

Tipo de conexão	Sub-D
Tipo	male
Número de polos	9 polos
Versão	Axial

#### Características dos cabos

Número de fios	5 Unid.
Blindado	Sim
Versão do cabo	Cabo de ligação
Comprimento do cabo	10.000 mm
Adequabilidade para correntes de arraste	Não

### Dados mecânicos

Peso líquido	332 g
--------------	-------

### Operação e indicação

### Classificação

Número da pauta aduaneira	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

## Conexão elétrica

### Conexão 1

Tipo de conexão	Sub-D
Conector redondo, LED	Não
Tipo	female
Número de polos	9 polos
Versão	Axial

### Conexão 2

Tipo de conexão	Sub-D
Tipo	male
Número de polos	9 polos
Versão	Axial