

## Scheda tecnica dati Riflettore

Cod. art.: 50130290

TK 100 x100-Set

### Contenuto

- Kit costituito da
- Dati tecnici
- Disegni quotati



La figura può variare

## Kit costituito da

|                                                                                   | Numero | Cod. art. | Designazione | Articolo               | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 2      | 50009419  | BT 910M      | Squadretta di supporto | Modello di elemento di fissaggio: Angolo ad L<br>Fissaggio, lato impianto: Fissaggio passante<br>Fissaggio, lato dispositivo: Avvitabile<br>Tipo di elemento di fissaggio: Rigido<br>Materiale: Metallo                                                |
|                                                                                   | 1      | 50003192  | TK 100x100   | Riflettore             | Forma costruttiva: Rettangolare<br>Dimensioni triple: 4 mm<br>Superficie riflettente: 96 mm x 96 mm<br>Materiale: Plastica<br>Supporto: Plastica<br>Denominazione chimica del materiale: PMMA8N<br>Fissaggio: È possibile incollare qualcosa sul retro |

## Dati tecnici

## Dati meccanici

|                                                 |                                                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Forma costruttiva                               | Rettangolare                                                      |
| Dimensioni triple                               | 4 mm                                                              |
| Misura di montaggio, larghezza                  | 99,4 mm                                                           |
| Misura di montaggio, altezza                    | 99,4 mm                                                           |
| Misura di montaggio, spessore                   | 8,7 mm                                                            |
| Superficie riflettente, altezza                 | 96 mm                                                             |
| Superficie riflettente, larghezza               | 96 mm                                                             |
| Materiale del riflettore                        | Plastica                                                          |
| Materiale del supporto                          | Plastica                                                          |
| Con cambio di polarizzazione                    | Sì                                                                |
| Denominazione chimica, materiale del riflettore | PMMA8N                                                            |
| Struttura della superficie attiva               | Triple                                                            |
| Peso netto                                      | 61 g                                                              |
| Tipo di fissaggio                               | È possibile incollare qualcosa sul retro<br>Supporto in dotazione |

## Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 65 °C

## Certificazioni

Grado di protezione IP 67

## Classificazione

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279203 |
| ECLASS 8.0               | 27279203 |
| ECLASS 9.0               | 27273601 |
| ECLASS 10.0              | 27273601 |
| ECLASS 11.0              | 27273601 |
| ECLASS 12.0              | 27273601 |
| ECLASS 13.0              | 27273601 |
| ECLASS 14.0              | 27273601 |
| ECLASS 15.0              | 27273601 |
| ETIM 5.0                 | EC002467 |
| ETIM 6.0                 | EC002467 |
| ETIM 7.0                 | EC002467 |
| ETIM 8.0                 | EC002467 |
| ETIM 9.0                 | EC002467 |
| ETIM 10.0                | EC002467 |

## Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri

