

Folha de dados técnicos

Fonte de alimentação

N.º do art.: 50114525

NT f. IT 1900+Base-EU

Conteúdo

- Dados técnicos



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

Tipo	Fonte de alimentação
Adequado para	Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1900g Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1902g Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1910 Leitores de códigos de barras móveis, série IT 1300

Dados elétricos

Tipo	Fonte de alimentação com conector
Saída	5 V CC, 1 A
Entrada	110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz

Dados mecânicos

Dimensões (L x A x C)	40,5 mm x 69,5 mm x 80 mm
Peso líquido	99 g

Classificação

Número da pauta aduaneira	85444290
ECLASS 5.1.4	27242611
ECLASS 8.0	27242611
ECLASS 9.0	27242611
ECLASS 10.0	27040701
ECLASS 11.0	27040701
ECLASS 12.0	27040701
ECLASS 13.0	27040701
ECLASS 14.0	27040701
ECLASS 15.0	27040701
ECLASS 16.0	27040701
ETIM 5.0	EC002540
ETIM 6.0	EC002540
ETIM 7.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540
ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540
UNSPSC 26.08	39121004