

## Folha de dados técnicos Conector macho terminal

N.º do art.: 50038539

TS 02-4-SA

### Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica



A imagem pode divergir

## Dados técnicos

### Dados básicos

Adequado para interface	multiNet plus
	PROFIBUS DP

### Dados elétricos

#### Dados de desempenho

Tensão padrão (DIN EN 60664-1)	60 V
Tensão de surto padrão (DIN EN 60664-1)	1.500 V

### Conexão

Número de conexões	1 Unid.
--------------------	---------

#### Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Número de polos	4 polos
Codificação	Código B
Versão	Axial

### Dados mecânicos

Peso líquido	10 g
--------------	------

### Classificação

Número da pauta aduaneira	85369010
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ECLASS 15.0	27440116
ECLASS 16.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635
UNSPSC 26.08	39121413

## Conexão elétrica

### Conexão 1

Função	Terminação de barramento
Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Número de polos	4 polos
Codificação	Código B
Versão	Axial