

## Scheda tecnica dati

### Pellicola

Cod. art.: 50137877

OTB SET-GN/BK/WH003

#### Contenuto

- Dati tecnici



La figura può variare

## Dati tecnici

## Dati di base

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Tipo       | Nastro di guida su pista ottica |
| Idoneo per | Guida ottica su pista OGS 600   |

## Dati meccanici

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Dimensioni (P x H x L)     | 40 mm x 0,5 mm x 300 mm                       |
| Peso netto                 | 85 g                                          |
| Caratteristiche meccaniche | Durevole e resistente                         |
|                            | Esente da usura                               |
|                            | Facile da pulire                              |
|                            | Subito pronto all'uso                         |
| Colore                     | A righe verdi, nere, bianche e bianche e nere |
| Materiale                  | PVC                                           |
| Adesivo                    | Colla acrilica                                |
| Forza dell'adesivo         | 10 mm                                         |

## Dati ambientali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 55 °C |
| Temperatura di lavorazione          | 15 ... 25 °C  |
| Proprietà di base                   | Asciutto      |
|                                     | Liscio        |
|                                     | Pulito        |
|                                     | Senza grasso  |

## Classificazione

|              |          |
|--------------|----------|
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
| ECLASS 8.0   | 27289290 |
| ECLASS 9.0   | 27289290 |
| ECLASS 10.0  | 27280192 |
| ECLASS 11.0  | 27280192 |
| ECLASS 12.0  | 27280192 |
| ECLASS 13.0  | 27280192 |
| ECLASS 14.0  | 27280192 |
| ECLASS 15.0  | 27280192 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC003015 |
| ETIM 7.0     | EC003015 |
| ETIM 8.0     | EC003015 |
| ETIM 9.0     | EC003015 |
| ETIM 10.0    | EC003015 |