

Scheda tecnica dati


Cavo di interconnessione

Cod. art.: 50138360

KSS HS-USB-4A-RJ41-AA-T1-020

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

Idoneo per	HS 66x8
Idoneo per interfaccia	USB

Collegamento

Collegamento 1

Tipo di collegamento	RJ41
Connettore circolare, LED	No

Collegamento 2

Tipo di collegamento	USB
Tipo di connettore	USB 2.0 Standard-A

Proprietà del cavo

Numero di conduttori	4 pezzo(i)
Colore della guaina	Nero
Schermato	Sì
Diametro del cavo (esterno)	5,5 mm
Lunghezza cavo	2.000 mm
Materiale della guaina	TPU
Idoneità per catena portacavi	No

Dati meccanici

Peso netto	90 g
------------	------

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855


Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento	RJ41
Connettore circolare, LED	No

Pin Assegnazione dei pin

1	Cable ID (ID cavo)
2	+5 V CC
3	GND
4	n.c.
5	D+
6	n.c.
7	D-
8	n.c.
9	n.c.
10	+12 V CC



Collegamento 2

Tipo di collegamento	USB
Tipo di connettore	USB 2.0 Standard-A

Pin Assegnazione dei pin

1	+5 V CC
2	DATA-
3	DATA+
4	GND

