

Scheda tecnica dati

Docking station

Cod. art.: 50143595

Base IT 1472g

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Comando e visualizzazione
- Accessori



La figura può variare



Dati tecnici

Dati di base

Tipo	Docking station
Idoneo per	Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1472g

Dati elettrici

Dati di potenza	
Tensione di alimentazione U_B	4,75 ... 5,25 V, CC

Interfaccia

Tipo	PS/2
	RS 232
	USB

Collegamento

Numero di collegamenti	3 pezzo(i)
Portata Bluetooth	Classe 2
Versione Bluetooth	4.2

Collegamento 1

Funzione	Alimentazione di tensione
	Interfaccia dati
	Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento	RJ41

Collegamento 2

Funzione	Alimentazione di tensione
	Interfaccia dati
	Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento	Presa jack

Collegamento 3

Tipo di collegamento	Bluetooth
----------------------	-----------

Dati meccanici

Dimensioni (P x H x L)	100 mm x 84 mm x 132 mm
Alloggiamento in plastica	UL 94-V0
Peso netto	200 g

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio	-40 ... 60 °C

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85176200
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27289290
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280192
ECLASS 13.0	27280192
ECLASS 14.0	27280192
ECLASS 15.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015


Collegamento elettrico

Collegamento 1

Funzione	Alimentazione di tensione
	Interfaccia dati
	Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento	RJ41

Pin Assegnazione dei pin

1	Schermatura
2	Cable ID (ID cavo)
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5 V CC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232 / Data + USB
10	n.c. RS 232 / Data - USB



Collegamento elettrico

Collegamento 2

Funzione	Alimentazione di tensione
	Interfaccia dati
	Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento	Presa jack
Diametro	5,4
Numero di poli	2 poli

Collegamento 3

Funzione	Interfaccia dati
	Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento	Bluetooth

Comando e visualizzazione

LED	Display	Significato
1	Rosso, 1x lampeggiante	Trasmissione di dati attiva
	Rosso, costantemente acceso	Stato ready
2	Verde, lampeggiante	Procedura di caricamento attiva
	Verde, costantemente acceso	Batteria carica

Accessori

Sistemi di connessione - Unità di collegamento

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50112891	MA 248i Profinet Gateway	Unità di collegamento modulare	Tensione di alimentazione: 18 ... 30 V Corrente assorbita, max.: 300 mA Interfaccia: PROFINET, RS 232 Collegamenti: 6 pezzo(i) Grado di protezione: IP 65

Sistemi di connessione - Cavi di interconnessione

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50113397	KB JST-HS-300	Cavo di interconnessione	Idoneo per interfaccia: RS 232 Collegamento 1: JST ZHR Collegamento 2: Sub-D, Assiale, male, 9 poli Schermato: Sì Lunghezza cavo: 300 mm Materiale della guaina: PUR

Alimentatori

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50114525	NT f. IT 1900+Base-EU	Alimentatore	Tipo di alimentatore: Alimentatore a spina Uscita: 5 V CC, 1 A Ingresso: 110 ... 240 V CA, 50 ... 60 Hz

Accessori

Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.