

## Scheda tecnica dati Kit elemento di fissaggio

Cod. art.: 50142900

BT 700M.5-2SET

### Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati di base

<b>Contiene</b>	1 maschera di apprendimento
	2 staffe di fissaggio
	4 viti M6 x 10
<b>Idoneo per il gruppo di prodotti</b>	Cortine fotoelettriche di misura
<b>Idoneo per</b>	Cortine fotoelettriche CML700i

### Dati meccanici

<b>Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, metallo</b>	Acciaio, zincato
<b>Peso netto</b>	425 g
<b>Modello di elemento di fissaggio</b>	Montaggio con squadretta
<b>Tipo di fissaggio, lato impianto</b>	Fissaggio passante foro oblungo a T
<b>Tipo di fissaggio, lato dispositivo</b>	Avvitabile
	Tassello scorrevole
<b>Tipo di elemento di fissaggio</b>	Rigido
<b>Materiale dell'elemento di fissaggio</b>	Acciaio

### Classificazione

<b>Voce tariffaria doganale</b>	83024900
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279202
<b>ECLASS 8.0</b>	27279202
<b>ECLASS 9.0</b>	27273701
<b>ECLASS 10.0</b>	27273701
<b>ECLASS 11.0</b>	27273701
<b>ECLASS 12.0</b>	27273701
<b>ECLASS 13.0</b>	27273701
<b>ECLASS 14.0</b>	27273701
<b>ECLASS 15.0</b>	27273701
<b>ETIM 5.0</b>	EC002498
<b>ETIM 6.0</b>	EC003015
<b>ETIM 7.0</b>	EC003015
<b>ETIM 8.0</b>	EC003015
<b>ETIM 9.0</b>	EC003015
<b>ETIM 10.0</b>	EC003015

## Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri

