


Scheda tecnica dati

Cavo di interconnessione

Cod. art.: 50150842
KB 232-4 IT19xx

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

Idoneo per	Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1900g Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1902g Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1910 Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1911i Lettori mobili di codici a barre, serie IT 1300
Idoneo per interfaccia	TTL

Collegamento

Collegamento 1

Tipo di collegamento RJ41

Collegamento 2

Tipo di collegamento Sub-D

Tipo female

Numero di poli 9 poli

Modello Assiale

Collegamento 3

Tipo di collegamento Connettore circolare

Grandezza della filettatura A innesto

Tipo female

Numero di poli 2 poli

Modello Assiale

Proprietà del cavo

Numero di conduttori 6 pezzo(i)

Colore della guaina Nero

Schermato Sì

Modello di cavo Cavo spiralizzato

Diametro del cavo (esterno) 5 mm

Lunghezza cavo 5.000 mm

Materiale della guaina PVC

Idoneità per catena portacavi No

Dati meccanici

Peso netto 170 g

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855


Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento RJ41

Pin Assegnazione dei pin

1	Schermatura
2	n.c.
3	GND
4	TxD
5	RxD
6	CTS
7	+5 V CC
8	RTS
9	n.c.
10	n.c.




Collegamento elettrico

Collegamento 2

Tipo di collegamento	Sub-D
Tipo	female
Numero di poli	9 poli
Modello	Assiale

Pin Assegnazione dei pin

Pin	Assegnazione dei pin
1	n.c.
2	TXD, con livello del segnale 0 ... +5 V
3	RxD, con livello del segnale 0 ... +5 V
4	n.c.
5	GND
6	DTR, con livello del segnale 0 ... +5 V
7	CTS, con livello del segnale 0 ... +5 V
8	RTS, con livello del segnale 0 ... +5 V
9	4,5 - 5,5 V CC, se non è connesso alcun alimentatore al collegamento di alimentazione



Collegamento 3

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	A innesto
Tipo	female
Numero di poli	2 poli
Modello	Assiale