

## Scheda tecnica dati Unità di collegamento

Cod. art.: 53800125

CU411-RS4

### Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Accessori



La figura può variare



## Dati tecnici

### Dati di base

Idoneo per	Laser scanner di sicurezza RSL 410
	Laser scanner di sicurezza RSL 420

### Collegamento

Numero di collegamenti	2 pezzo(i)
------------------------	------------

#### Collegamento 1

Funzione	Interfaccia verso la macchina
Tipo di collegamento	Cavo con Sub-D
Lunghezza cavo	450 mm
Materiale della guaina	PUR
Colore del cavo	Nero
Numero di poli	15 poli

#### Collegamento 2

Funzione	Interfaccia dati
Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	female
Materiale	Metallo
Numero di poli	5 poli
Codifica	Codifica D

### Dati meccanici

Dimensioni (P x H x L)	140,2 mm x 72,8 mm x 140,3 mm
Materiale dell'alloggiamento	Metallo
Alloggiamento in metallo	Zinco pressofuso
Peso netto	15.210 g
Colore dell'alloggiamento	Nero
Tipo di fissaggio	Sistema a baionetta

### Certificazioni

Omologazioni	c TÜV Süd US
	TÜV Süd

### Classificazione

Voce tariffaria doganale	85389099
ECLASS 5.1.4	27279090
ECLASS 8.0	27279090
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27272791
ECLASS 11.0	27272791
ECLASS 12.0	27272791
ECLASS 13.0	27272791
ECLASS 14.0	27272791
ECLASS 15.0	27272791
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

## Collegamento elettrico

### Collegamento 1

Funzione	Interfaccia verso la macchina
Tipo di collegamento	Cavo con Sub-D
Lunghezza cavo	450 mm
Materiale della guaina	PUR
Colore del cavo	Nero
Tipo	female
Numero di poli	15 poli

Pin	Assegnazione dei pin	Colore del conduttore
1	0 V	Blu
2	RES-I	Bianco
3	+24 V	Marrone
4	F1	Nero
5	A1	Giallo
6	F2	Viola
7	F3	Grigio / Rosa
8	F4	Blu / Rosso
9	n.c.	-


# Collegamento elettrico

Pin	Assegnazione dei pin	Colore del conduttore
10	n.c.	-
11	OSSDA1	Grigio
12	OSSDA2	Rosa
13	n.c.	-
14	n.c.	-
15	MELD	Rosso

## Collegamento 2

Funzione	Interfaccia dati
Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	femile
Materiale	Metallo
Numero di poli	5 poli
Codifica	Codifica D
Alloggiamento del connettore	FE/SHIELD

Pin	Assegnazione dei pin	Colore del conduttore
1	TD+	Giallo
2	RD+	Bianco
3	TD-	Arancione
4	RD-	Blu



## Accessori

### Sistemi di connessione - Cavi di collegamento

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	548521	CB-D15E-10000S-11GF	Cavo di collegamento	Memoria dei parametri: Sì Collegamento 1: Sub-D, Assiale, femile, 15 poli Connettore circolare, LED: No Collegamento 2: A cablare Schermato: Sì Lunghezza cavo: 10.000 mm Materiale della guaina: PUR
	548522	CB-D15E-25000S-11GF	Cavo di collegamento	Memoria dei parametri: Sì Collegamento 1: Sub-D, Assiale, femile, 15 poli Connettore circolare, LED: No Collegamento 2: A cablare Schermato: Sì Lunghezza cavo: 25.000 mm Materiale della guaina: PUR
	548523	CB-D15E-50000S-11GF	Cavo di collegamento	Memoria dei parametri: Sì Collegamento 1: Sub-D, Assiale, femile, 15 poli Connettore circolare, LED: No Collegamento 2: A cablare Schermato: Sì Lunghezza cavo: 50.000 mm Materiale della guaina: PUR
	548520	CB-D15E-5000S-11GF	Cavo di collegamento	Memoria dei parametri: Sì Collegamento 1: Sub-D, Assiale, femile, 15 poli Connettore circolare, LED: No Collegamento 2: A cablare Schermato: Sì Lunghezza cavo: 5.000 mm Materiale della guaina: PUR

**Accessori****Sistemi di connessione - Connettori**

	<b>Cod. art.</b>	<b>Designazione</b>	<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>
	520083	AC-D15E-GF	Cavo di collegamento	Collegamento: Sub-D, Assiale, female, 15 poli

**Avviso**

È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.