

## Scheda tecnica dati

### Elemento di fissaggio

Cod. art.: 50148152  
BTC 0310M-DT

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Accessori



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Idoneo per il gruppo di prodotti | Elaborazione industriale di immagini |
| Idoneo per                       | LCAM 308                             |

Dati meccanici


|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Peso netto                           | 26 g                  |
| Modello di elemento di fissaggio     | Supporto di fissaggio |
| Tipo di fissaggio, lato impianto     | Serrabile             |
| Tipo di fissaggio, lato dispositivo  | Avvitabile            |
| Materiale dell'elemento di fissaggio | Metallo               |
| Smorzamento delle vibrazioni         | No                    |

Classificazione

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 73181900 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279290 |
| ECLASS 8.0               | 27279290 |
| ECLASS 9.0               | 27273701 |
| ECLASS 10.0              | 27273692 |
| ECLASS 11.0              | 27273692 |
| ECLASS 12.0              | 27273692 |
| ECLASS 13.0              | 27273692 |
| ECLASS 14.0              | 27273692 |
| ECLASS 15.0              | 27273692 |
| ETIM 5.0                 | EC002498 |
| ETIM 6.0                 | EC003015 |
| ETIM 7.0                 | EC003015 |
| ETIM 8.0                 | EC003015 |
| ETIM 9.0                 | EC003015 |
| ETIM 10.0                | EC003015 |

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri



## Accessori

### Tecnica di fissaggio - Altro

|                                                                                   | Cod. art. | Designazione | Articolo              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 50027375  | BT 56        | Elemento di fissaggio | Funzioni: Applicazioni statiche<br>Modello di elemento di fissaggio: Sistema di montaggio<br>Fissaggio, lato impianto: Per barra tonda 16 mm, Per barra tonda 18 mm, Per barra tonda 20 mm<br>Fissaggio, lato dispositivo: Serrabile<br>Materiale: Metallo<br>Coppia di serraggio delle ganasce di fissaggio: 8 N·m |
|  | 50111224  | BT 59        | Supporto              | Fissaggio, lato impianto: Montaggio su scanalatura<br>Fissaggio, lato dispositivo: Serrabile<br>Materiale: Metallo<br>Smorzamento delle vibrazioni: No                                                                                                                                                              |
|  | 50124941  | BTU 0300M-W  | Elemento di fissaggio | Fissaggio, lato impianto: Fissaggio passante<br>Fissaggio, lato dispositivo: Serrabile, Adatto a viti M4, Montaggio su scanalatura<br>Materiale: Metallo<br>Smorzamento delle vibrazioni: No                                                                                                                        |

#### Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.