

Scheda tecnica dati

Connettore

Cod. art.: 50149065

S GB-M12-8A-M-SK

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare



Dati tecnici

Dati di base

Idoneo per interfaccia Ethernet

Dati elettrici

Dati di potenza

Categoria di sovratensione II
Corrente nominale di funzionamento 500 mA

Collegamento

Numero di collegamenti 1 pezzo(i)

Collegamento 1

Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Materiale corpo dell'impugnatura Metallo
Numero di poli 8 poli
Codifica Codifica X
Modello Assiale
Bloccaggio Raccordo filettato

Collegamento 2

Tipo di collegamento Morsetto mordente
Numero di poli 8 poli

Proprietà del cavo

Sezione del conduttore 0,14 mm² ... 0,34 mm²

Dati meccanici

Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco pressofuso
Peso netto 65 g
Passaggio max. del cavo 5,5 ... 9 mm

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 85 °C
Grado di inquinamento 3

Certificazioni

Grado di protezione IP 67

Classificazione

Voce tariffaria doganale 85366990
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Materiale corpo dell'impugnatura Metallo
Numero di poli 8 poli
Codifica Codifica X
Modello Assiale
Bloccaggio Raccordo filettato

Collegamento 2

Tipo di collegamento Morsetto mordente
Numero di poli 8 poli